

- 1. Robinetterie
- 2. Spéciaux
- 3. Clunia
- 4. 39904



Mitigeur lavabo avec poignée g rontologique

COULEURS / FINITIONS

00
Sans
couleur

ARTICLES

Ref. Produit / Ensemble
39904 Mitigeur lavabo avec poign e g rontologique

Options
39902 Mitigeur de lavabo   bec poign e laterale et bec giratoire
Accessoires

38830 Siphon bouteille cylindrique de 1 1/4". Longueur ajustable entre 35 et 95 cm. Tube 250 mm.
38803 Siphon bouteille cylindrique de 1 1/4". Longueur ajustable entre 90 et 205 cm. Tube 300 mm.
38901 Bonde de vidage automatique up-down pour lavabos avec trop-plein
38920 Bonde de vidage automatique up-down pour lavabos sans trop-plein

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caract ristiques
Mitigeur lavabo avec poign e g rontologique. Avec limiteur de d bit 5 l/min. Raccords d'alimentation flexible de 3/8". Installation avec bonde «up-down».

Des informations utiles
Valeur ajout e dans la salle de bain, Gala pr sente une  tudi e et compl te proposition en robinetterie. Avec une vari t  de designs adapt s   toutes les tendances actuelles de l'architecture d'int rieur dans la salle de bain. Pour se faire, nous avons compt  pour le design avec la collaboration d'Antonio Bullo, r f rence internationale dans le d veloppement de produit pour le milieu du bain.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face   tout d faut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait  t  effectu e conform ment aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations  lectriques et d'assainissement par le personnel autoris . La p riode de garantie pour les robinetteries est de 5 ans.

Installation

[Voir manuels d'installation](#)

Certifications

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Entretien

Pour le nettoyage quotidien des pièces utiliser un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Séchez la robinetterie après l'avoir nettoyée. Si vous utilisez des produits d'entretien type gels, nettoyeurs liquides ou des produits anticalcaire, lisez toujours avant utilisation la notice de fabricant et après utilisation rincer toujours la robinetterie à l'eau claire. Ne pas utiliser des produits d'entretien abrasifs type éthanol, eau de javelle, eau-forte, ammoniac, acétone... etc. Ne pas utiliser d'éponges agressives.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Téléchargement

2D

- | | | | |
|---|------------|---|--|
|  | 1.79 MB |  | Mitigeur lavabo avec poignée gérontologique - Técnico (.AI) |
|  | 123.36 KB |  | Mitigeur lavabo avec poignée gérontologique - Técnico (.DWG) |
|  | 1016.26 KB |  | Mitigeur lavabo avec poignée gérontologique - Técnico (.DXF) |
|  | 806.28 KB |  | Mitigeur lavabo avec poignée gérontologique - Técnico (.PDF) |